

AUTODESK

项 目 Mapx	设 变 内 容 Modification	日 期 Date	修改人 Draw	核 准 Approve





规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流: Current Rating

5A/contact terminal

2.额定电压: Voltage Rating

30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance

30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:

500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:

1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force

Mate force:3.57kgf(MAX)

Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:BPT,LCP

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;

Tin On Solder Talls

端子四周镀50U"(MIN)锡,镀金区域镀100—200U"镀金3U"

2.外壳:Shell:

铜壳四周镀80U"(MIN)镍

Nickel Plating

成品图 MANUFACTURE DWG / 公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		东莞市文章济美电子有限公司									
.X±0.20	X.±5°	日 期 DATE	2016.10.20	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAWING		DWG NO.	USB-2.0AFDTZC10.0DDL-B		
.XX±0.10	.X±2°	审 核 CHECXED		比 例 SCALE	1 : 1	设 计 DESIGN	LIUFU	品 名 NAME	10.0直边大电流直插		
.XXX±0.02	.XX±1°	核 准 APPROVE		角 法 VIEW				版 本 VER	A0	页 数 SHEET	001