


AUTODESK

RoHS

目 錄 MAPX	设 变 内 容 MODIFICATION	日 期 DATE
A	NEW	09-10-20







特性：

一、电气性能：EICTRICAL
1. 额定电流：3.0A
2. 接触阻抗：40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压：150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗：150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能：
1. 插入力：5~20N
2. 拔出力：8~20N
3. 使用寿命：10000次、拔出力 6N MIN


三、材料：MATERIAL
1. 塑胶：LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子：C2680 T=0.15MM
3. 外壳：SUS201 T=0.25MM
4. 卡勾：SUS304 T=0.15MM

四、电镀:FINISH
1. 端子：接触点镀金1U"MIN
PIN脚焊接区域镀金1U"MIN.
2. 外壳：镀镍50U"MIN（盐雾48H）

五、电镀品需做粘锡测试：粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊（峰值260°C±5°C）不能起泡、熔胶、变色不良（变形在公差范围以内）

七、工作温度：-40°C~+85°C



A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED	
Angle	±1°
X.	±0.38
.X	±0.30
.XX	±0.25
.XXX	±0.10
UNIT:	mm
A4	

东莞市文章济美电子有限公司

名称 TITLE:	USB TYPE C 立式 15.0两排针				
档案名称 FILE NAME.			料号 PART NO:	Type-C-16P-LCH15.1-B	
DRAWING		CHECKED		APPROVED	
UNIT:	mm	SCALE	1:1	SHEET: 1 of 1	

AUTODESK