




序号	品名	材质
①	0.5 Pitch D型单槽侧插BTB公座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色: 本色
②	0.5 Pitch D型单槽侧插BTB公座端子	铜合金 / 表面点镀金

Part No	CKT	A	B	C	D
BTB0.5-GH3.3-4PDCC1	2*2	0.50	2.50	2.50	1.70
BTB0.5-GH3.3-6PDCC1	2*3	1.00	3.00	3.00	2.20
BTB0.5-GH3.3-8PDCC1	2*4	1.50	3.50	3.50	2.70
BTB0.5-GH3.3-10PDCC1	2*5	2.00	4.00	4.00	3.20
BTB0.5-GH3.3-12PDCC1	2*6	2.50	4.50	4.50	3.70
BTB0.5-GH3.3-14PDCC1	2*7	3.00	5.00	5.00	4.20
BTB0.5-GH3.3-16PDCC1	2*8	3.50	5.50	5.50	4.70
BTB0.5-GH3.3-18PDCC1	2*9	4.00	6.00	6.00	5.20
BTB0.5-GH3.3-20PDCC1	2*10	4.50	6.50	6.50	5.70
BTB0.5-GH3.3-22PDCC1	2*11	5.00	7.00	7.00	6.20
BTB0.5-GH3.3-24PDCC1	2*12	5.50	7.50	7.50	6.70
BTB0.5-GH3.3-26PDCC1	2*13	6.00	8.00	8.00	7.20
BTB0.5-GH3.3-28PDCC1	2*14	6.50	8.50	8.50	7.70
BTB0.5-GH3.3-30PDCC1	2*15	7.00	9.00	9.00	8.20
BTB0.5-GH3.3-32PDCC1	2*16	7.50	9.50	9.50	8.70
BTB0.5-GH3.3-34PDCC1	2*17	8.00	10.00	10.00	9.20
BTB0.5-GH3.3-36PDCC1	2*18	8.50	10.50	10.50	9.70
BTB0.5-GH3.3-38PDCC1	2*19	9.00	11.00	11.00	10.20
BTB0.5-GH3.3-40PDCC1	2*20	9.50	11.50	11.50	10.70
.....	...	...	...	...	
BTB0.5-GH3.3-80PDCC1	2*40	19.50	21.50	21.50	20.70

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电压: 50V, AC。
- 接触电阻: $\leq 0.03\ \Omega$ 。
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\ \Omega$ 。

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		<			
--	--	---	--	--	--