


项目 Mapx	设本内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve







PIN NU_BER	SIGNAL NAME
1	USB电压
2	D-(负极)
3	D+(正极)
4	地线
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND(地线)
8	SSTX-
9	SSTX+
shell	SHIEID

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal

2.额定电压: Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area
Tin On Solder Talls
端子四周镀60U"(MIN)-100U锡,"镀金1U"

2.外壳:Shell:
外壳四周镀60U"(MIN)镍
Nickel Plating

成品图 MANUFACTURE DWG / 公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		东莞市文章济美电子有限公司								
.X±0.20	X.±5°	日期 DATE	2023.06.8	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING		DWG NO.	USB-3.0AF-LTL10.5-B	
.XX±0.10	.X±2°	审核 CHECXED		比例 SCALE	1 : 1	设计 DESIGN	LIUFU	品名 NAME		
.XXX±0.02	.XX±1°	核准 APPROVE		角法 VIEW				版本 VER	A0	页数 SHEET 001