

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Nylon66 UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-XHB-2A-X	2.50	7.50
3	HC-XHB-3A-X	5.00	10.00
4	HC-XHB-4A-X	7.50	12.50
5	HC-XHB-5A-X	10.00	15.00
6	HC-XHB-6A-X	12.50	17.50
7	HC-XHB-7A-X	15.00	20.00
8	HC-XHB-8A-X	17.50	22.50
9	HC-XHB-9A-X	20.00	25.00
10	HC-XHB-10A-X	22.50	27.50
11	HC-XHB-11A-X	25.00	30.00
12	HC-XHB-12A-X	27.50	32.50
13	HC-XHB-13A-X	30.00	35.00
14	HC-XHB-14A-X	32.50	37.50
15	HC-XHB-15A-X	35.00	40.00
16	HC-XHB-16A-X	37.50	42.50

Ordering Information

HC-XHB - N*** - *

Pin Type Colour
A=直针 铜本色 铜本色
AW=定位号针 镀锡 镀锡
P=镀金 镀金
P=镀银 镀银
P=镀锡 镀锡

PCB LAYOUT

			GENERAL TOLERANCE		制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	DRAWING				
			审 核		CHECK				
			X. X	±0.30	批 准	产品名称	XHB (2.5) 直针	版本	A
			X. XX	±0.20	APPROVAL	TITLE		REV.	
			X. XXX	±0.10	比 例	产品料号	HC-XHB-NA-X	单 位	mm
			SCALE			PART NO.		UNITS	
			Angle	±3.0°	投 影	材 料		页 次	1/1
			MODIFY DATE		Projection	MATERIAL		SHEET	

