

Operation: 二合一 2.0 Universal Serial Bus Connectors

RoHS Compliant

LTEM NO.: USB-325D 双层插件卧式
(L17.5×W14.4×H15.6mm -USB-CONNECTORS)

邀您使用(微信)小程序
硕方电子开关&连接器选型手册
手机扫码即可进入...

Technical parameter

卧式插装 DIP

側向導入 LATERAL






精密部品 NICETY

可靠 STABILIZE


適合環保 RoHS

LEVEL		A[better product]		B[average product]	
PROJECT					
Electrical Properties	Contact Rating	0.25A, 24V DC			
	Initial Contact Resistance	30mΩ max.		50mΩ max.	
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC		Skey/PD: 100MΩ min.300V DC	
	Withstand Voltage	500V AC for 1 minute		350 V AC for 1 minut	
Durable Performance	There No Load	6,000 Cycles		5,000 Cycles	
	Rated Load	5,000 Cycles		4,000 Cycles	
Storage temp.		-25℃～+75℃(Operating Temp:)			

Unit:mm



Operating Force	Inward	8.0~12. ON. (1N.=100gram-force)	Solder-ability (Max.)	IR Reflow:255℃, 5sec. Manual:350℃, 3sec.
	Exiting	8.0~12. ON. (1N.=100gram-force)		



Pin Definition



Material declaration

No.	NAME	Type	Description
① A	胶芯	1	PBT 耐热塑胶[白色] / PA6T 尼龙
② B	接触端子	4	磷铜 C5191 (镀金 1u" /焊区雾锡)
③ C	外壳	1	黄铜 C2680/SPCC[镀镍 50u" min]

PIN SIGNAL

1/5	VCC	+5V
2/6	-DATA 0	Neagative Data Channel 0
3/7	+DATA 0	Positive Data Channel 0
4/8	GND	Ground



本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託
回收商予以回收再生處理。
Products do not belong to •

注記 NOTICE

1. 碩方公司擁有最終解釋權; The company reserves the right of final interpretation;
2. 文件禁止外洩、轉載; Leaked and reproduced prohibited;
3. 未經授權修改無效。Modify is invalid.

運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質
接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要
注意會有滑落、側翻的危險發生; 運輸過程中
不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中
[常溫 25℃,濕度在 50℃以內],不可導致材料變
形或氧化。