






| 版次 | 变更摘要  | 日期         | 序号 | 品名           | 材质                    |
|----|-------|------------|----|--------------|-----------------------|
| 0  | 新产品发行 | 2019/07/20 | ①  | HY2.0直针WTB胶芯 | PA66 UL94V-0 米色<br>白色 |
|    |       |            | ②  | HY2.0弯针WTB端子 | 铜合金/表面镀锡              |




SECTION A-A



TYPE 1(无K脚)



TYPE 2(打K脚)




| CKT | A    | B    | CKT | A    | B    |
|-----|------|------|-----|------|------|
| 2   | 2.0  | 6.0  | 12  | 22.0 | 26.0 |
| 3   | 4.0  | 8.0  | 13  | 24.0 | 28.0 |
| 4   | 6.0  | 10.0 | 14  | 26.0 | 30.0 |
| 5   | 8.0  | 12.0 | 15  | 28.0 | 32.0 |
| 6   | 10.0 | 14.0 | 16  | 30.0 | 34.0 |
| 7   | 12.0 | 16.0 | 17  | 32.0 | 36.0 |
| 8   | 14.0 | 18.0 | 18  | 34.0 | 38.0 |
| 9   | 16.0 | 20.0 | 19  | 36.0 | 40.0 |
| 10  | 18.0 | 22.0 | 20  | 38.0 | 42.0 |
| 11  | 20.0 | 24.0 |     |      |      |

技术指标(Technical Index):

1. 温度范围(Temperature range): -25° C~+85° C.
2. 额定电压(Rated voltage): 200V, AC.
3. 额定电流(Rated current): 2.0A AC,DC.
4. 接触电阻(Contact resistance): ≤20mΩ .
5. 绝缘电阻(Insulation resistance): ≥1000MΩ.
6. 耐压值(Withstanding voltage): 500V AC/minute.
7. 产品料号(Product material No.):

5001 - HY 0020 D - \*\* P 1  
JM CONNECTOR SERIES ——— ALTERNATE  
PITCH: 2.0 ——— PACKING: P: 袋  
D: 弯针 ——— PIN



适用线路板 (PCB LAYOUT)



一般公差 (TOLERANCE)  
X ±.50 .XX ±.10  
X ±.20 .XXX ±.05  
ANGLES ±1°

深圳市文章济美科技有限公司

|             |                         |            |        |
|-------------|-------------------------|------------|--------|
| 品名 (TITLE)  | HY2.0弯针WTB              | 制图 (DR)    | Anlan  |
| 料号 (DWG.NO) | 5001-HY0020D-**-P1-00-B | 校对 (CHKD)  | 王涛     |
| 比例 (SCALE)  | 1:1                     | 审核 (APPD)  | 黄志明    |
| 单位 (UNITS)  | mm                      | 张数 (SHEET) | 1 OF 1 |
| 尺寸 (SIZE)   | A4                      | REV        | A      |