







ABIDE BY ROHS

TEM	H	
01	2.5	
02	2.8	
03	3.0	
04	3.5	
05	3.7	
06	4.0	
07	4.6	


* Key size



电路图



PCB. 焊接图




主要技术规格:

- 额定值: 50mA DC12V
- 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
- 操作力: $260 \pm 50\text{gf}$
- 行程: $0.20 \pm 0.1\text{mm}$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 寿命: 50,000 Cycles

材料:

本体: LCP (白色)
按钮: PPA (白色)
卡件: 黄铜 (镀银)
弹片: 不锈钢
盖板: 黄铜 (镀银)

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.	
绘图 DRAWN		>0.5~2	± 0.10		
设计 DESIGN		>2~5	± 0.25	产品名称 TITLE	轻触开关
审核 CHECKED		>5~10	± 0.30		
图号 DRAWING NO		角度	$\pm 0.5^\circ$	产品型号 MODEL	3*4*H电子烟直脚
校准化 STANDARD		重量 WT.		产品编码 PART NO	ES318X-10XX-XXX-26-A
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ	 比例 SCALE : 页码 SHEET 1 OF 1

ECN NO.	REV	DATE.	NEW DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	-----	-------	---------------------	---------	--------	--------