














SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 7A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1500 AC/minute
7、Material:Housing:PA66,UL94V-0

PIN	尺寸（mm）		
	A	B	C
-02Y	3.96	8.20	3.55
-03Y	7.92	12.10	7.40
-04Y	11.88	16.06	7.40
-05Y	15.84	20.02	7.40
-06Y	19.80	23.98	7.40
-07Y	23.76	27.94	7.40
-08Y	27.72	31.90	7.40
-09Y	31.68	35.86	7.40
-10Y	35.64	39.82	7.40
-11Y	39.60	43.78	7.40
-12Y	43.56	47.74	7.40

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	VH胶壳孔座VH3.96-NY
				X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 21.09.25	图号	ZJLQ-VHR396-NY
				X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 21.09.25	浙江领强电子科技有限公司	
				X.XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 21.09.25		
				Angle ±3.0°	页次	1/1				