










PCB LAYOUT





SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 7A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
7、Material:Wafer PA66/PA46,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

PIN	尺寸（mm）	
	A	B
-02A	3.96	7.92
-03A	7.92	11.88
-04A	11.88	15.84
-05A	15.84	19.80
-06A	19.80	23.76
-07A	23.76	27.72
-08A	27.72	31.68
-09A	31.68	35.64
-10A	35.64	39.60
-11A	39.60	43.56
-12A	43.56	47.52

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 21.09.25
审核	赵先礼 21.09.25
批准	田泽民 21.09.25

品名	VH直针VH-NA白色
图号	ZJLQ-VH396WV-NA

浙江领强电子科技有限公司