






SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 5A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material:PA66, UL94V-2

PIN	尺寸 (mm)	
	A	B
-2*02P	3.00	7.00
-2*03P	6.00	10.00
-2*04P	9.00	13.00
-2*05P	12.00	16.00
-2*06P	15.00	19.00
-2*07P	18.00	22.00
-2*08P	21.00	25.00
-2*09P	24.00	28.00
-2*10P	27.00	31.00
-2*11P	30.00	34.00
-2*12P	33.00	37.00

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	557 (3.0) -2*NY公壳
				X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 21.09.25	图号	ZJLQ-2xNY43025
				X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 21.09.25	浙江领强电子科技有限公司	
				X.XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 21.09.25		
				Angle ±3.0°	页次	1/1				

双排公壳P位结构示意图



更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	557 (3.0) -2*NY公壳
				X. X ±0. 30	版本	A	编制	周少华 21. 09. 25	图号	ZJLQ-2xNY43025
				X. XX ±0. 20	比例	1: 1	审核	赵先礼 21. 09. 25	浙江领强电子科技有限公司	
				X. XXX ±0. 10	投影		批准	田泽民 21. 09. 25		
				Angle ±3. 0°	页次	1/1				