














SPECIFICATIONS

1、Current Rating：3A AC，DC
2、Voltage Rating：250V AC，DC
3、Temperatuer Range：-25℃～+85℃
4、Contact Resistance：20mΩ Max
5、Insulation Resistance：1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang：800V AC/minute
7、Material:Wafer PA46,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

PIN	尺寸（mm）		
	A	B	C
-2*02A	2.00	6.00	4.80
-2*03A	4.00	8.00	6.80
-2*04A	6.00	10.00	8.80
-2*05A	8.00	12.00	10.80
-2*06A	10.00	14.00	12.80
-2*07A	12.00	16.00	14.80
-2*08A	14.00	18.00	16.80
-2*09A	16.00	20.00	18.80
-2*10A	18.00	22.00	20.80
-2*11A	20.00	24.00	22.80
-2*12A	22.00	26.00	24.80
-2*13A	24.00	28.00	26.80
-2*14A	26.00	30.00	28.80
-2*15A	28.00	32.00	30.80
-2*16A	30.00	34.00	32.80
-2*17A	32.00	36.00	34.80
-2*18A	34.00	38.00	36.80
-2*19A	36.00	40.00	38.80
-2*20A	38.00	42.00	40.80

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 21.09.25
审核	赵先礼 21.09.25
批准	田泽民 21.09.25

品名	PHD直针-2*NA
图号	ZJLQ-PHDSS20-2xNA

浙江领强电子科技有限公司