










PCB LAYOUT





SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7、Material:Wafer PA46,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

PIN	尺寸（mm）		
	A	B	C
-2*02AW	2.00	6.00	4.80
-2*03AW	4.00	8.00	6.80
-2*04AW	6.00	10.00	8.80
-2*05AW	8.00	12.00	10.80
-2*06AW	10.00	14.00	12.80
-2*07AW	12.00	16.00	14.80
-2*08AW	14.00	18.00	16.80
-2*09AW	16.00	20.00	18.80
-2*10AW	18.00	22.00	20.80
-2*11AW	20.00	24.00	22.80
-2*12AW	22.00	26.00	24.80
-2*13AW	24.00	28.00	26.80
-2*14AW	26.00	30.00	28.80
-2*15AW	28.00	32.00	30.80
-2*16AW	30.00	34.00	32.80
-2*17AW	32.00	36.00	34.80
-2*18AW	34.00	38.00	36.80
-2*19AW	36.00	40.00	38.80
-2*20AW	38.00	42.00	40.80

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 21.09.25
审核	赵先礼 21.09.25
批准	田泽民 21.09.25

品名	PHD弯针-2*NAW
图号	ZJLQ-PHDSS20-2xNAW

浙江领强电子科技有限公司