















PCB LAYOUT



SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7、Material:Wafer LCP,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

PIN	尺寸（mm）			
	A	B	C	D
-2*02AWB	2.00	4.90	3.00	9.00
-2*03AWB	4.00	6.90	3.00	11.00
-2*04AWB	6.00	8.90	3.00	13.00
-2*05AWB	8.00	10.90	5.00	15.00
-2*06AWB	10.00	12.90	7.00	17.00
-2*07AWB	12.00	14.90	9.00	19.00
-2*08AWB	14.00	16.90	11.00	21.00
-2*09AWB	16.00	18.90	13.00	23.00
-2*10AWB	18.00	20.90	15.00	25.00
-2*11AWB	20.00	22.90	17.00	27.00
-2*12AWB	22.00	24.90	19.00	29.00
-2*13AWB	24.00	26.90	21.00	31.00
-2*14AWB	26.00	28.90	23.00	33.00
-2*15AWB	28.00	30.90	25.00	35.00
-2*16AWB	30.00	32.90	27.00	37.00
-2*17AWB	32.00	34.90	29.00	39.00
-2*18AWB	34.00	36.90	31.00	41.00
-2*19AWB	36.00	38.90	33.00	43.00
-2*20AWB	38.00	40.90	35.00	45.00

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 21.09.25
审核	赵先礼 21.09.25
批准	田泽民 21.09.25

品名	PHB双头带焊片卧贴-2*NAWB
图号	ZJLQ-PHB20WT-2xNPW

浙江领强电子科技有限公司