








PCB LAYOUT







SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7、Material:Wafer PA66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

PIN	尺寸（mm）			
	A	B	C	D
-2*02AW	2.00	6.00	3.00	4.90
-2*03AW	4.00	8.00	3.00	6.90
-2*04AW	6.00	10.00	3.00	8.90
-2*05AW	8.00	12.00	5.00	10.90
-2*06AW	10.00	14.00	7.00	12.90
-2*07AW	12.00	16.00	9.00	14.90
-2*08AW	14.00	18.00	11.00	16.90
-2*09AW	16.00	20.00	13.00	18.90
-2*10AW	18.00	22.00	15.00	20.90
-2*11AW	20.00	24.00	17.00	22.90
-2*12AW	22.00	26.00	19.00	24.90
-2*13AW	24.00	28.00	21.00	26.90
-2*14AW	26.00	30.00	23.00	28.90
-2*15AW	28.00	32.00	25.00	30.90
-2*16AW	30.00	34.00	27.00	32.90
-2*17AW	32.00	36.00	29.00	34.90
-2*18AW	34.00	38.00	31.00	36.90
-2*19AW	36.00	40.00	33.00	38.90
-2*20AW	38.00	42.00	35.00	40.90

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 21.09.25
审核	赵先礼 21.09.25
批准	田泽民 21.09.25

品名	PHB弯针-2*NAW
图号	ZJLQ-PHB20WR-2xNAW

浙江领强电子科技有限公司