











SEC:A-A



SEC:B-B



SEC:C-C



SEC:D-D

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 7A AC, DC
2、Voltage Rating: 600V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
7、Material:Phosphoric bronze Tin-plated
8、Applicable Wire Sizes:AWG#20~26#

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	5557（5569）母端子-PT
				X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 21.09.25	图号	ZJLQ-PT45750
				X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 21.09.25	浙江领强电子科技有限公司	
				X.XXX ±0.10	投影					
				Angle ±3.0°	页次	1/1	批准	田泽民 21.09.25		