










PCB LAYOUT














SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7、Material:Wafer LCP,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

PIN	尺寸（mm）			
	A	B	C	D
-2*02AB	2.00	9.00	3.00	4.90
-2*03AB	4.00	11.00	3.00	6.90
-2*04AB	6.00	13.00	3.00	8.90
-2*05AB	8.00	15.00	5.00	10.90
-2*06AB	10.00	17.00	7.00	12.90
-2*07AB	12.00	19.00	9.00	14.90
-2*08AB	14.00	21.00	11.00	16.90
-2*09AB	16.00	23.00	13.00	18.90
-2*10AB	18.00	25.00	15.00	20.90
-2*11AB	20.00	27.00	17.00	22.90
-2*12AB	22.00	29.00	19.00	24.90
-2*13AB	24.00	31.00	21.00	26.90
-2*14AB	26.00	33.00	23.00	28.90
-2*15AB	28.00	35.00	25.00	30.90
-2*16AB	30.00	37.00	27.00	32.90
-2*17AB	32.00	39.00	29.00	34.90
-2*18AB	34.00	41.00	31.00	36.90
-2*19AB	36.00	43.00	33.00	38.90
-2*20AB	38.00	45.00	35.00	40.90

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 21.09.25
审核	赵先礼 21.09.25
批准	田泽民 21.09.25

品名	PHB双头带焊片立贴-2*NAB
图号	ZJLQ-PHB20LT-2xNPL

浙江领强电子科技有限公司