


REV.	EC#	DESCRIPTION	DATE DRAWN	CHECK	APPROVED
1.00		初版发行	2020-8-28		

15P	32.0	28.0	30.9
14P	30.0	26.0	28.9
13P	28.0	24.0	26.9
12P	26.0	22.0	24.9
11P	24.0	20.0	22.9
10P	22.0	18.0	20.9
9P	20.0	16.0	18.9
8P	18.0	14.0	16.9
7P	16.0	12.0	14.9
6P	14.0	10.0	12.9
5P	12.0	8.0	10.9
4P	10.0	6.0	8.9
3P	8.0	4.0	6.9
2P	6.0	2.0	4.9
PINS	DIM.A	DIM.B	DIM.C

温度范围：-25℃~85℃
额定电压：250V AC/DC
额定电流：2A AC/DC
接触电阻：≤0.02Ω
绝缘电阻：≥1000MΩ
耐 压 值：800V AC/minute
适用基板厚度：1.6mm



PCB LAYOUT

技术要求：

- 1) 材质：见附表；
- 2) 电镀：见附表；
- 3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象；
- 4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。

GENERAL TOLERANCES			
DIM	TOL	DIM	DEG
X.		X°.	±3.00°
X.X	±0.35	X.X°	±2.00°
X.XX	±0.25	X.XX°	±1.00°
X.XXX	±0.15	X.XXX°	

2	PIN	n PCS	材质:黄铜,电镀:镀亮锡		
1	Housing	1 PCS	材质:PA66增强(UL94V-0),颜色:米色		
NO.	NAME	Q'TY	DESCRIPTION		
 深圳市韩下电子有限公司					
DRAW :		黄彬	2020-8-28	TITLE: 针座	
DESIGN:					
CHECK:		张伟	2020-8-28	SERIES: HY2.0 SERIES	
APPROVED		罗小春	2020-8-28	P/N:	
CUSTOMER DRAWING				REV. 1.00 SCALE N/A	
				DRAW NAME: HX-HY2.0-5PWZ-WG-M	
				DRAW NO.	
				UNIT: mm	
				SHEET: 1/1	
					



深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code:

产品名称 Project:

针座

规格型号 Part No:

HX-HY2.0-5PWZ-WG-M

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	