


技术指标:


1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch 双排立式BTB母座底座	PA10T UL94 V-0 颜色: 黑色
②	0.5 Pitch 双排立式BTB母座端子	铜合金/表面点镀金
③	0.5 Pitch 双排立式BTB母座盖	LCP UL94 V-0 颜色: 黑色

DIMENSION IN mm	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.X $\pm$ 0.5	X.* $\pm$ 1°
.XX $\pm$ 0.2	.X* $\pm$
.XXX $\pm$ 0.1	.XX* $\pm$

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyecn Electronics Co.,Ltd

APR.	Alex	TITLE: 0.5 Pitch 双排立式BTB母座(料号: 4.5)	
CHK.	Jack	DWG NO. XY-DF545A-NLBMDW	
DRA.	Can	CUSTOMER DRAWING	
SIZE	A4	SCALE	1:1
SHEET	1/1	REV.	A



WWW.XYECONN.COM

REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE

PIN NO	PIN	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E
XY-DF545A-8LBMDW	8	1.50	2.55	4.70	3.40	4.00
XY-DF545A-10LBMDW	10	2.00	3.05	5.20	3.90	
XY-DF545A-12LBMDW	12	2.50	3.55	5.70	4.40	
XY-DF545A-14LBMDW	14	3.00	4.05	6.20	4.90	
XY-DF545A-16LBMDW	16	3.50	4.55	6.70	5.40	
XY-DF545A-18LBMDW	18	4.00	5.05	7.20	5.90	
XY-DF545A-20LBMDW	20	4.50	5.55	7.70	6.40	
XY-DF545A-22LBMDW	22	5.00	6.05	8.20	6.90	
XY-DF545A-24LBMDW	24	5.50	6.55	8.70	7.40	
XY-DF545A-26LBMDW	26	6.00	7.05	9.20	7.90	
XY-DF545A-28LBMDW	28	6.50	7.55	9.70	8.40	8.00
XY-DF545A-30LBMDW	30	7.00	8.05	10.20	8.90	
XY-DF545A-32LBMDW	32	7.50	8.55	10.70	9.40	
XY-DF545A-34LBMDW	34	8.00	9.05	11.20	9.90	
XY-DF545A-36LBMDW	36	8.50	9.55	11.70	10.40	
XY-DF545A-38LBMDW	38	9.00	10.05	12.20	10.90	
XY-DF545A-40LBMDW	40	9.50	10.55	12.70	11.40	
XY-DF545A-44LBMDW	44	10.50	11.05	13.70	12.40	
XY-DF545A-50LBMDW	50	12.00	13.05	15.20	13.90	
XY-DF545A-60LBMDW	60	14.50	15.55	17.70	16.40	
XY-DF545A-70LBMDW	70	17.00	18.05	20.20	18.90	
XY-DF545A-80LBMDW	80	19.50	20.55	22.70	21.40	
XY-DF545A-100LBMDW	100	24.50	25.55	27.70	26.40	

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X±0.5	X.*± 1°	APR. Alex	TITLE: 0.5 Pitch 1414BTB#(4.5)		
.XX±0.2	.X*±	CHK. Jack	DWG NO. XY-DF545A-NLBMDW		
.XXX±0.1	.XX*±	DRA. Can	PROJ.		CUSTOMER DRAWING
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1 / 1