


Part No	CKT	A	B
XY-XHB2.54-2A11-BL	2	2.5	7.5
XY-XHB2.54-3A11-BL	3	5.0	10.0
XY-XHB2.54-4A11-BL	4	7.5	12.5
XY-XHB2.54-5A11-BL	5	10.0	15.0
XY-XHB2.54-6A11-BL	6	12.5	17.5
XY-XHB2.54-7A11-BL	7	15.0	20.0
XY-XHB2.54-8A11-BL	8	17.5	22.5
XY-XHB2.54-9A11-BL	9	20.0	25.0
XY-XHB2.54-10A11-BL	10	22.5	27.5
XY-XHB2.54-11A11-BL	11	25.0	30.0
XY-XHB2.54-12A11-BL	12	27.5	32.5
XY-XHB2.54-13A11-BL	13	30.0	35.0
XY-XHB2.54-14A11-BL	14	32.5	37.5
XY-XHB2.54-15A11-BL	15	35.0	40.0
XY-XHB2.54-16A11-BL	16	37.5	42.5
XY-XHB2.54-17A11-BL	17	40.0	45.0

序号	品名	材质
①	HA2.5直插WTB底座	LCP UL94V-0 米色 白色
②	HA2.5直插WTB端子	铜合金/表面镀锡

技术指标(Technical Index):




1. 温度范围(Temperature range): $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.
2. 额定电压(Rated voltage): 250V AC.
3. 额定电流(Rated current): 3.0A AC, DC.
4. 接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$.
5. 耐压值(Withstanding voltage): 1000V AC/minute.
6. 绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$.







DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X±0.5	X.*±5°	APR.	Alex	TITLE: HA2.5直插WTB	
.XX±0.25	.X.*±3°	CHK.	Jack	DWG NO. XY-XHB2.54-NA11-BL	
.XXX±0.15	.XX.*±1°	DRA.	Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING	
		SIZE	A4	SCALE	1:1
		SHEET	1/1	REV.	A

NOTE(注):


- 1.10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE $\pm 0.2\text{mm}$.
(10片孔距累积公差 $\pm 0.2\text{mm}$.)
2.CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm.
(载带拱/弧度MAX:1/100mm.)
3.ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS.
(所有的尺寸要满足EIA-481规范.)
4.MATERIAL: CLEAR ANTISTATIC PS, COLD SEALING.
(载带材料: 透明防静电 PS, 冷封.)
5.THICKNESS: $0.50 \pm 0.05\text{mm}$. (载带厚度: $0.50 \pm 0.05\text{mm}$.)
6.PACKING LENGTH PER REEL: 6.43METERS. (每卷包装长度: 6.43米.)
7.COMPONENT LOAD PER REEL: 500 PCS. (每卷包装数量: 500片.)
8. 纸带封装时不超过载带线为准, 空余位置用塑料泡沫及保龙龙填充.
9. 纸带分小、中、标准型3种规格型号: 装带为整箱(左下包数量)采用标准型纸带包装, 未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸带包装.



CKT (2.5mm pitch)	W	PCS/REEL	REEL/CARTON	SUM(PCS)
2	24	400	10	4000
3				
4				
5				
6	32	400	8	3200
7				
8				
9				
10	44	400	6	2400
11				
12				
13				
14	56	400	5	2000
15				
16				



纸带型号 Carton Type	小型 Small Size	中型 Medium	标准型 Standard
高度 Height (CM)	7.5	15	32



CKT (2.5mm pitch)	B0	W	F	S
2	7.80	24	11.50	
3	10.30			
4	12.80			
5	15.30			
6	17.80	32	14.20±0.10	28.40
7	20.30			
8	22.80			
9	25.30			
10	27.80	44	20.20±0.10	40.40
11	30.30			
12	32.80			
13	35.30			
14	37.80	56	26.2±0.10	52.40
15	40.30			
16	42.80			

DIMENSION in mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd						
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
.X±0.5	X.*± 5°	APR.	Alex	TITLE: HA2.5##WTB				
.XX±0.25	.X.*± 3°	CHK.	Jack	DWG NO. XY-XHB2.54-NA11-BL				
.XXX±0.15	.XX.*± 1°	DRA.	Can	PROJ. 		CUSTOMER DRAWING		
		SIZE A4		SCALE 1:1		SHEET 1/1		REV. A