Pb Process Capable

RoHS Compliant 2011/65/EU

HALOGEN Compliant Halogen Free

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

合高(H)	公座单高	母座单高
1.5	1.3	1.4
2.0	1.3	1.9
2.5	1.3	2.4











适用线路板

JXTCONN

Part No	CKT	A	B	C
BTB0514M-2*5PCL2	2X5	2.00	3.40	5.50
BTB0514M-2*6PCL2	2X6	2.50	3.90	6.00
BTB0514M-2*7PCL2	2X7	3.00	4.40	6.50
BTB0514M-2*8PCL2	2X8	3.50	4.90	7.00
BTB0514M-2*9PCL2	2X9	4.00	5.40	7.50
BTB0514M-2*10PCL2	2X10	4.50	5.90	8.00
BTB0514M-2*11PCL2	2X11	5.00	6.40	8.50
BTB0514M-2*12PCL2	2X12	5.50	6.90	9.00
BTB0514M-2*13PCL2	2X13	6.00	7.40	9.50
BTB0514M-2*14PCL2	2X14	6.50	7.90	10.00
BTB0514M-2*15PCL2	2X15	7.00	8.40	10.50
BTB0514M-2*16PCL2	2X16	7.50	8.90	11.00
BTB0514M-2*17PCL2	2X17	8.00	9.40	11.50
BTB0514M-2*18PCL2	2X18	8.50	9.90	12.00
BTB0514M-2*19PCL2	2X19	9.00	10.40	12.50
BTB0514M-2*20PCL2	2X20	9.50	10.90	13.00
....	...	...	...	...
BTB0514M-2*50PCL2	2X50	24.50	25.90	28.00

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

2.温度范围:−40°C~85°C.

3.额定电压:50V,AC.

4.接触电阻:≤0.02Ω.

5.绝缘电阻:≥100MΩ

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch C型 单槽立式BTB母座胶芯	LCP UL94 V-0 颜色:米黄色
②	0.5 Pitch C型 单槽立式BTB母座端子	铜合金/表面点镀金

TOLERANCE	
X.±0.50	±1°
X.X±0.20	
X.XX±0.10	
UNITS	mm
MATERILA	— — —
FINISH	— — —

深圳聚兴泰电子科技有限公司
Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd

PART NO. BTB0514M-2*NPCL2	TITLE: 0.5 Pitch C型单槽立式BTB母座业务图(单高1.4)
DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG
CHED: Olvia	SCALE: N:A
APPD: Ava	SHEET: 1/1