








技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 50V, AC.
4. 接触电阻: $\leq 0.1\Omega$.
5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB母座浮动胶芯	PA10T UL94 V-O,颜色:黑色
②	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB母座底座	PA10T UL94 V-O,颜色:黑色
③	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB母座端子	铜合金/表面镀金
④	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB母座焊片	铜合金/表面镀锡
⑤	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB母座吸盖	LCP 130i UL94 V-O,颜色:黑色
0.8 浮动式 SMT 板对板高配合情况		
合高 母座单高		4.8 6.8
8.5		9.75 11.75
浮动式板对板支持X.Y.Z三方向±0.5的摆动		

Part No	CKT	A	B	C	D	E	F
BTB0885M-2*15PDL3	2X15	11.20	12.90	14.46	21.00	18.00	21.00
BTB0885M-2*20PDL3	2X20	15.20	16.90	18.46	25.00	22.00	25.00
BTB0885M-2*25PDL3	2X25	19.20	20.90	22.46	29.00	26.00	29.00
BTB0885M-2*30PDL3	2X30	23.20	24.90	26.46	33.00	30.00	33.00
BTB0885M-2*35PDL3	2X35	27.20	28.90	30.46	37.00	34.00	37.00
BTB0885M-2*40PDL3	2X40	31.20	32.90	34.46	41.00	38.00	41.00
BTB0885M-2*45PDL3	2X45	35.20	36.90	38.46	45.00	42.00	45.00
BTB0885M-2*50PDL3	2X50	39.20	40.90	42.46	49.00	46.00	49.00
BTB0885M-2*55PDL3	2X55	43.20	44.90	46.46	53.00	50.00	53.00
BTB0885M-2*60PDL3	2X60	47.20	48.90	50.46	57.00	54.00	57.00

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd			
X.±0.50	±1°	PART NO. BTB0885M-2*NPD3	TITLE: 0.8 Pitch D型浮动式 立式BTB母座业务图(单高8.5)		
X.X±0.20					
X.XX±0.10					
UNITS	mm	DESIGN:	Ethan	MANUFACTURE DWG	
MATERILA	---	CHED:	Olvia		SCALE
FINISH	---	APPD:	Ava		SHEET
				N:A	1/1