










技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 50V, AC .
4. 接触电阻: $\leq 0.1\Omega$.
5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$



适用线路板



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座脱芯	PA10T UL94 V-O,颜色:黑色
②	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座端子	铜合金/表面点镀金
③	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座焊片	铜合金/表面镀锡
④	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座吸盖	LCP 130i UL94 V-O,颜色:黑色

0.8 浮动式 SMT 板对板高配合情况		
公座单高	4.8	6.8
母座单高		
8.5	9.75	11.75

浮动式板对板支持X.Y.Z三方向±0.5的摆动

Part No	CKT	A	B	C	D	E
BTB0868G-2*15PDL3	2X15	11.20	13.00	14.40	16.30	11.20
BTB0868G-2*20PDL3	2X20	15.20	17.00	18.40	20.30	15.20
BTB0868G-2*25PDL3	2X25	19.20	21.00	22.40	24.30	19.20
BTB0868G-2*30PDL3	2X30	23.20	25.00	26.40	28.30	23.20
BTB0868G-2*35PDL3	2X35	27.20	29.00	30.40	32.30	27.20
BTB0868G-2*40PDL3	2X40	31.20	33.00	34.40	36.30	31.20
BTB0868G-2*45PDL3	2X45	35.20	37.00	38.40	40.30	35.20
BTB0868G-2*50PDL3	2X50	39.20	41.00	42.40	44.30	39.20
BTB0868G-2*55PDL3	2X55	43.20	45.00	46.40	48.30	43.20
BTB0868G-2*60PDL3	2X60	47.20	49.00	50.40	52.30	47.20

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd			
X.±0.50	±1°	PART NO. BTB0868G-2*NPD3	TITLE: 0.8 Pitch D型浮动式 立式BTB公座业务图(单高6.8)		
X.X±0.20					
X.XX±0.10					
UNITS	mm	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG		
MATERILA	---	CHED: Olvia		SCALE	SHEET
FINISH	---	APPD: Ava		N:A	1/1