





REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.1\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$ 。




序号	品名	材质
①	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB母座浮动触点	PA10T UL94 V-0,颜色:黑色
②	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB母座底座	PA10T UL94 V-0,颜色:黑色
③	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB母座端子	铜合金/表面镀金
④	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB母座垫片	铜合金/表面镀金
⑤	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB母座顶盖	LCP 130i UL94 V-0,颜色:黑色

0.8 浮动式 SMT 板对板高配合情况

合高	公座单高	母座单高
	4.8	6.8
	8.5	9.75
		11.75

浮动式板对板支持X、Y、Z三方向 ± 0.5 的摆动

Part No	CKT	A	B	C	D	E	F
XY-DF885D-30LBGDH	2X15	11.20	12.90	14.4600	21.00	18.00	21.00
XY-DF885D-40LBGDH	2X20	15.20	16.90	18.4600	25.00	22.00	25.00
XY-DF885D-50LBGDH	2X25	19.20	20.90	22.4600	29.00	26.00	29.00
XY-DF885D-60LBGDH	2X30	23.20	24.90	26.4600	33.00	30.00	33.00
XY-DF885D-70LBGDH	2X35	27.20	28.90	30.4600	37.00	34.00	37.00
XY-DF885D-80LBGDH	2X40	31.20	32.90	34.4600	41.00	38.00	41.00
XY-DF885D-90LBGDH	2X45	35.20	36.90	38.4600	45.00	42.00	45.00
XY-DF885D-100LBGDH	2X50	39.20	40.90	42.4600	49.00	46.00	49.00
XY-DF885D-110LBGDH	2X55	43.20	44.90	46.4600	53.00	50.00	53.00
XY-DF885D-120LBGDH	2X60	47.20	48.90	50.4600	57.00	54.00	57.00



DIMENSION IN mm		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
.X ± 0.5	X.* $\pm 1^{\circ}$	APR.	Alex	TITLE: 0.8 Pitch D型浮动式BTB母座系列(标准8.5)	
.XX ± 0.2	.X.* $\pm$	CHK.	Jack	DWG NO. XY-DF885D-NLBGDH	
.XXX ± 0.1	.XX.* $\pm$	DRA.	Can	CUSTOMER DRAWING	
SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A		