Process Capable

RoHS Compliant 2011/65/EU

Compliant Halogen Free

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN











High photosynthesis 台高(H)	The female seat neight 母座单高(H1)	The male seat neight 公座单高(H2)	Insertion height (H3)
4.0	3.0	1.0	1.9
4.5	3.5	1.0	1.9
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9
6.0	4.0	2.0	1.9
6.5	4.5	2.0	1.9
7.0	3.0	4.0	1.9
7.5	3.5	4.0	1.9
8.0	4.0	4.0	1.9
8.5	4.5	4.0	1.9



技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

2.温度范围:-40°C~85°C.

3.额定电压:125V,AC.

4.接触电阻:≤0.02Ω.

5.绝缘电阻:≥100MΩ

Part No	CKT	A	B	C	D	E
BTB0845M-2*4PAL1	2*4	2.40	3.50	5.10	4.20	4.00
BTB0845M-2*5PAL1	2*5	3.20	4.30	5.90	5.00	
BTB0845M-2*6PAL1	2*6	4.00	5.10	6.70	5.80	
BTB0845M-2*7PAL1	2*7	4.80	5.90	7.50	6.60	
BTB0845M-2*8PAL1	2*8	5.60	6.70	8.30	7.40	
BTB0845M-2*9PAL1	2*9	6.40	7.50	9.10	8.20	
BTB0845M-2*10PAL1	2*10	7.20	8.30	9.90	9.00	
BTB0845M-2*11PAL1	2*11	8.00	9.10	10.70	9.80	
BTB0845M-2*12PAL1	2*12	8.80	9.90	11.50	10.60	8.00
BTB0845M-2*13PAL1	2*13	9.60	10.70	12.30	11.40	
BTB0845M-2*14PAL1	2*14	10.40	11.50	13.10	12.20	
BTB0845M-2*15PAL1	2*15	11.20	12.30	13.90	13.00	
BTB0845M-2*16PAL1	2*16	12.00	13.10	14.70	13.80	
BTB0845M-2*17PAL1	2*17	12.80	13.90	15.50	14.60	
BTB0845M-2*18PAL1	2*18	13.6	14.70	16.30	15.40	
BTB0845M-2*19PAL1	2*19	14.40	15.50	17.10	16.20	
BTB0845M-2*20PAL1	2*20	15.20	16.30	17.90	17.00	
BTB0845M-2*22PAL1	2*22	16.80	17.90	19.50	18.60	
BTB0845M-2*25PAL1	2*25	19.20	20.30	21.90	21.00	
BTB0845M-2*30PAL1	2*30	23.20	24.30	25.90	25.00	
BTB0845M-2*35PAL1	2*35	27.20	28.30	29.90	29.00	
BTB0845M-2*40PAL1	2*40	31.20	32.30	33.90	33.00	
BTB0845M-2*50PAL1	2*50	39.20	40.30	41.90	41.00	

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch双槽立式 BTB母座胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.8 Pitch双槽立式 BTB母座端子	铜合金/表面点镀金
③	0.8 Pitch双槽立式 BTB母座吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色

TOLERANCE	
X.±0.50	±1°
X.X±0.20	
X.XX±0.10	
UNITS	mm
MATERILA	— — —
FINISH	— — —

深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd

PART NO. BTB0845M-2*NPAL1	TITLE: 0.8 Pitch双槽立式 BTB母座业务图(单高4.5)
DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG
CHED: Olvia	SCALE N:A / SHEET 1/1
APPD: Ava	

JXTCONN