







技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。



序号	品名	材质
①	0.5 Pitch 双槽立式 BTB 公座嵌芯	PA10T UL94 V-0 颜色: 黑色
②	0.5 Pitch 双槽立式 BTB 公座端子	铜合金 / 表面点镀金
③	0.5 Pitch 双槽立式 BTB 公座簧盖	LCP UL94 V-0 颜色: 黑色

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd			
.X±0.5	X.*± 1°	APR. Alex	TITLE: 规格 0.5 Pitch 双槽立式 BTB 公座 (精1.0)		
.XX±0.2	.X.*±	CHK. Jack	DWG NO. XY-DF510A-NLBGBW		
.XXX±0.1	.XX.*±	DRA. Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING	
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1

PIN NO	PIN	DIM A	DIM B	DIM C	DIM E
XY-DF510A-8LBGBW	8	1.50	2.50	4.70	4.00
XY-DF510A-10LBGBW	10	2.00	3.00	5.20	
XY-DF510A-12LBGBW	12	2.50	3.50	5.70	
XY-DF510A-14LBGBW	14	3.00	4.00	6.20	
XY-DF510A-16LBGBW	16	3.50	4.50	6.70	
XY-DF510A-18LBGBW	18	4.00	5.00	7.20	
XY-DF510A-20LBGBW	20	4.50	5.50	7.70	
XY-DF510A-22LBGBW	22	5.00	6.00	8.20	
XY-DF510A-24LBGBW	24	5.50	6.50	8.70	
XY-DF510A-26LBGBW	26	6.00	7.00	9.20	
XY-DF510A-28LBGBW	28	6.50	7.50	9.70	8.00
XY-DF510A-30LBGBW	30	7.00	8.00	10.20	
XY-DF510A-32LBGBW	32	7.50	8.50	10.70	
XY-DF510A-34LBGBW	34	8.00	9.00	11.20	
XY-DF510A-36LBGBW	36	8.50	9.50	11.70	
XY-DF510A-38LBGBW	38	9.00	10.00	12.20	
XY-DF510A-40LBGBW	40	9.50	10.50	12.70	
XY-DF510A-44LBGBW	44	10.50	11.50	13.70	
XY-DF510A-50LBGBW	50	12.00	13.00	15.20	
XY-DF510A-60LBGBW	60	14.50	15.50	17.70	
XY-DF510A-70LBGBW	70	17.00	18.00	20.20	
XY-DF510A-80LBGBW	80	19.50	20.50	22.70	
XY-DF510A-100LBGBW	100	24.50	25.50	27.70	

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd				
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED						
.X±0.5	X°.± 1°	APR. Alex	TITLE: 0.5 Pitch 0805 BTB (精1.0)			
.XX±0.2	.X°.±	CHK. Jack	DWG NO. XY-DF508A-08LBGDW			
.XXX±0.1	.XX°.±	DRA. Can	PROJ. 		CUSTOMER DRAWING	
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A