






CUSTOMER DRAWING

REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	—	2026/08/10	NEW RELEASE	APLIN



P.C.B LAYOUT



SCHEMATIC(SHORTING)


H25	A	01	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	XX
Series	Iron	Rating	Function	Terminal Type	Actuator Type	Actuator Height	Housing Type	Terminal Type	Progress	Actuator Color	Housing Color	Suffix
		01 3A 125VAC 1A 250VAC	12 13 14 ... 22 23 24 ...	P PVB Terminal	C	3 3mm 4 4mm 5 5mm ...	N S SI	T1 Blank Blank	Z SMD Blank DIP	B Black W White R Red	B Black W White R Red	

规格 Specification:

- 1.型号 Model: H25
- 2.额定值 Rating: 3A 125VAC/1A 250VAC
- 2.接触电阻 Contact resistance: $\leq 100 \text{ m}\Omega$
- 3.绝缘电阻 Insulation resistance: $\geq 100 \text{ M}\Omega$ (DC500V/Min)
- 4.使用寿命 Operation life: > 5000 cycles(Unloading)
- 5.操作力 Operation force: $400 \pm 150 \text{ gf}$
- 6.所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant



佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制 图	APLIN	2026/08/10	SCALE 比 例	FREE	PRODUCT NAME 产品名称		SLIDE SWITCH	
CHECKED BY 核 对	APLIN	2026/08/10	PAGE 页 面	1/1	DESCRIPTION 产品描述		3(3)A 125/250VAC	
APPROVED BY 批 准	ZHANG	2026/08/10	UNIT 单 位	mm				
TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5 X: ±0.3 XX: ±0.2	X°: ±5° X°: ±2°	PROJECTED 投影	PART NO. 物料编号		H25A-0125PC-8N1T1ZBB-XS		
				SIZE 尺寸	A4	DRAWN NO. 图纸编号	HTDW20260810-04	