



浙江博众电气有限公司

ZHEJIANG BOZHONG ELECTRIC CO., LTD

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 Customer:

贵司料号CUSTOMER P/N:

AB03A0100000379A

FFC软排线

敝司料号INTERIOR P/N:

1-5A 60 3/5

贵公司承认印 Approval signatures




料 号/Part No.	签 章/Signatures

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

地址: 浙江乐清虹桥镇信岙工业区
Add: Xianyangchen Industry Zone Hongqiao
Yueqing Zhejiang
电话/Tel: 0769-81208309
东莞办销售总监: 周贤招(周总)13798508102
Http://www.cnbozhong.com
Alibaba: Http://dezhimei.cn.alibaba.com

拟制/Drawn	朱元隆
审核/Check	赵晓峰
批准/Approved	陈永峰



注意事项

- 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

规格型号:	AB03A0100000379A 1-5A 60 3/5		
客户料号:	A.01.000060-R0535	客户型号:	
版本	变更内容	日期	
A/O	新制作	2026/08/20	

构造				
NO.	项目	规格		备注
1	绝缘薄膜	印字20624	43um	60V 80C
		空白膜	43um	
2	补强板	蓝色	225um	PET
3	导体镀锡	厚度	0.035	±0.005
		宽度	0.3	±0.03
4	导体镀层	电镀	锡Sn	≥40u"
		电镀		

尺寸			
导体芯数量	N	5	
间距	P	1	±0.05
总间距	Pt	4	±0.08
总宽度	W	6	±0.08
边缘宽度	M	1	±0.08
总长度	L	60	±1.5
插接厚度	T1	0.3	±0.05
线身厚度	T2	0.12	±0.03
线口倾斜度	A		≤0.3
冲孔倾斜度	B		≤0.5
线口裸铜长度	S1/S2	3/3	±0.05
补强板长度	B1/B2	5/5	±1

辅助清单			
NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

- 保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。
- 储存环境：温度0℃~38℃；湿度20%~70%RH。

浙江博众电气有限公司

名称:	FFC软排线	图号:	BZ2026082001	绘图:	朱元隆
比例:	FIT	单位:	毫米(mm)	审核:	赵晓峰
视觉:		页码:	第一页(共1页)	核准:	陈乐峰