






RoHS

目錄
MAPX设变内容
MODIFICATION日期
DATE

RECOMMENDED PCB LAYOUT

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 0.7kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf (MIN)
3. 寿命: 3000次

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing: lcp
2. 端子: Contact: Copper Alloy H62
3. 外壳: Shell: SUS

电镀: Finish:

1. 端子 Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 30u" Plated underplating over all.
2. 外壳 Shell: Nickel 50u" Min plating over all.
3. Temperature Range: -55° C to +85° C

PIN NO.	PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4
SLGAL NAME	V BUS	D-	D+	GND
REMARK	USB 2.0 CONTACT PINS			

PIN NO.	PIN 5	PIN 6	PIN 7	PIN 8	PIN 9
SLGAL NAME	STDA_SSRX-	STDA_SSRX+	GND_DRAIN	STDA_SSTX-	STDA_SSTX+
REMARK	USB 3.0 CONTACT PINS				

禁止在 ZWCAD 2022 个人版, 不得用于商业用途, 详情请咨询 4007-182-588

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X'.	±5°
.X	±0.30	.X'	±2°
.XX	±0.25	.XX'	±1°
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	901-336A205AS10100
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S	产品名称 PRODUCT NO.	AF/3.0板上型鱼叉脚DIP+SMT带后盖 有边不锈钢LCP蓝胶长脚胶芯卷带
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER

A0