






ABIDE BY ROHS





2P



3P



4P-16P



PCB LAYOUT

孔位	A-mm	B-mm
1.25-2A	1.25	4.50
1.25-3A	2.50	5.75
1.25-4A	3.75	7.00
1.25-5A	5.00	8.25
1.25-6A	6.25	9.50
1.25-7A	7.50	10.75
1.25-8A	8.75	12.00
1.25-9A	10.00	13.25
1.25-10A	11.25	14.50
1.25-11A	12.50	15.75
1.25-12A	13.75	17.00
1.25-13A	15.00	18.25
1.25-14A	16.25	19.50
1.25-15A	17.50	20.75
1.25-16A	18.75	22.00

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires):AWG 32#~28#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness):0.8mm

额定电压 (Voltage rating):125V AC,DC

额定电流 (Current rating):1A

接触电阻 (Contact Resistance):<0.02Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance):>100MΩ

耐压 (Withstand Voltange):500VAC/min

材料 (Material)

1.基座: LCP 94V-0

2.插针: 黄铜

2		Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡	N	
1		Housing 基座	LCP 94V-0	1	
序号	图号	名称	材料	数量	附注

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE				浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.			
绘图 DRAWN		X.*±3° X.X*±5°				产品名称 TITLE	WAFERA针座		
设计 DESIGN		>0-3	>3-18	>18-50	>50-120	产品型号 MODEL	1.25-NA闭口		
审核 CHECKED		±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	产品编码 PART NO	ESWF-MX0XX-L-XX-C-B		
校准化 STANDARD		重量 WT.		视角 PROJ		比例 SCALE	:	页码 SHEET	1 OF 1
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION							

ECN NO.	REV	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	-----	-------	--------------	---------	--------	--------