

RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

备注 (NOTE):

1材质:

1.1胶芯: LCP UL94 V-0

1.2端子: C2680, T=0.2mm; 镀底, 镀金

1.3外壳: 不锈钢201-H 表面镀镍

2.电气特性:

2.1.接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量, 测试条件: 20mv, 100mA下测量.

2.2.接触电流: 3A VBUS引脚, 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.

2.3.额定电压: 5V.

2.4.耐电压: 100VAC.

2.5.绝缘电阻: 至少100兆欧.

3.机械性能:

3.1.插入力: 0.5-2.0Kg

3.2.拔出力: 0.6-2.04Kg

3.3.插拔次数: 5000次.

4.工作环境: -20℃ to +85℃.

5.耐焊接热: 端子浸入250±5℃的锡槽中; 历时3-5S±0.5Sec, 沾锡面积95%以上

6.外观: 部件可以承受以下焊接条件:
温度250℃, 时间8-10秒, 外观无损坏变形

7.包装: 盒装, 1000pcs一盒 编带, 800pcs一盒

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
	B12		GND
	B9		VBUS
A5	CC1		B5
A9	VBUS		CC2
A12	GND		

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	单位	MM	制图	L-S-S	产品料号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNITS		DRAWING	PRODUCT PART NO.	918-412K2022Y40008
X. ±0.35	X.	±5.°	比例	G-Z-F	产品名称
X. ±0.25	X.	±2.°	SCALE	1:1	TYPE-C6P直插10.0 1.5脚
.XX ±0.20	.XX	±1.°	日期	2021-03-10	角法
.XXX ±0.05	.XXX	±0.5°	核准	黄国荣	版本
			APPD		VER
					A0

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版, 不得用于商业用途 详情请咨询4007-182-588.