








RoHS

目錄
MAPX


設 變 內 容
MODIFICATION

日 期
DATE

NOTES:
SPECIFICATION:
1.CURRENT RATING: 3.0A MAX
2.VOLTAGE: 100 VAC
3.TEMPERATURE RANGE: -30°C~+85°C
4.CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5.INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN
6.INSERTION FORCE: 5N~20N
7.UNMATING FORCE: 8N~20N
8.DURABILITY: 10000 CYCLES
9.WATER PROOFNESS:THISPRODUCTIS BASED ON IPX6.



PCB LAYOUT
TOLERANCESIZE:±0.05



带防水圈示意图

Signal Name	GND	SSRXp1	SSRXn1	Vbus	SBU2	Dn2	Dp2	CC2	Vbus	SSTXn2	SSTXp2	GND
PIN	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
Signal Name	GND	SSTXp1	SSTXn1	Vbus	CC1	Dp1	Dn1	SBU1	Vbus	SSRXn2	SSRXp2	GND
PIN	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.35	X'.	±5'
.X	±0.30	.X'	±2'
.XX	±0.25	.XX'	±1'
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5'




深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.


单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2023S40118
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1板上防水母座L7.05四脚有柱LCP黑胶单排SMT16PIN+防水圈
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	
				版本 VER	A0

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版，不得用于商业用途，详情请咨询 4007-182-588。


RoHS

目錄
MAPX設變內容
MODIFICATION日期
DATE


① 胶盘




② 800pcs/盘




③ 10盘/箱 (8Kpcs)



⑥ 依图示粘贴产品或ROHS 标签.



⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.



④ 每箱装10盘, 若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. 胶盘规格: 外圆 * 内圆 * 厚: 330*13*21 mm
2. 每箱装 10 盘 (8Kpcs);
3. 外箱尺寸 : 长*宽*高 : 34*34*21.0 cm
材质 : A=B ;
4. 外箱用透明胶纸带封 “工” 字型 ;
5. 依外箱图示位置粘贴好产品或 ROHS 标签 .

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X'.	±5°
.X	±0.30	.X'	±2°
.XX	±0.25	.XX'	±1°
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2023S40118
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S	产品名称 PRODUCT NO.	包装图纸
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER