







RoHS

目錄
MAPX

設變內容
MODIFICATION

日期
DATE



电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levot
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:0.7kgf(MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)
3. 寿命: 1500次

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:pbt /lcp
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell:SPCC/c2680

电镀:Finish:

1. 端子Contact:Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 30u" Plated underplating over all.
2. 外壳Shell: Nickel 50u"Min plating over all.
3. Temperature Range:-55° C to +85° C

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

XX ±0.25 .XX* ±1°
XXX ±0.10 .XXX* ±0.5°

单位
UNITS

比例
SCALE

日期
DATE

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

制图
DRAWING

审核
CHKD

核准
APPD

Erick

L S S

黄国荣

产品料号
PRODUCT PART NO.

产品名称
PRODUCT NO.

角法
VIEW

905-761A2022S10211

AF11.0沉板1.1四脚插板脚距
5.5无边铁壳LCP黑胶SMT

版本
VER

A0