





Rohs



技术参数:

1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力: $260\pm 50\text{gf}$;
7. 开关行程: $0.25\pm 0.1\text{mm}$
8. 使用寿命: 5-7万次;



5	散件	1	黄铜 T=0.3mm	
4	底座	1	PPA 黑色	
3	簧片	1	SUS	
2	支架	1	铁皮 T=0.4mm	Cu/Bp: CuSn2
1	帽头	1	PPA 黑色	
序号	名称	数量	材 料	附 注

深圳市富港科技有限公司

[illegible]