

一. 原材料:

1. 塑胶:UL 94V-0型LCP黑色
2. 端子:0.15厚铜合金 C2680/C7025
3. 外壳:不锈钢 201/304
4. 卡勾:不锈钢 201/304

二. 电镀:

1. 端子:半金亮锡1u"
2. 外壳:镀镍

三. 机械性能:

插入力:5~20N
拔出力:寿命测试前8~20N,
寿命测试后5~20N
耐插拔:500次/H, 10000 次
工作温度:0℃~+50℃
储存温度:-20℃~60℃





四. 电气性能:

额定电流: C2680/3A;C7025/5A
接触阻抗:寿命测试前40 m Max.
寿命测试后50 m Max
耐高压:100V AC 1分钟 Min.
无击穿, 无电弧
绝缘阻抗:100 M Min.

五. 环境性能:

环 保: 产品符合ROHS要求
盐雾测试: 温度35±2℃,
湿度: 95—98%;
PH值: 6.5—7.2,
镀金区48H, 镀镍区24H

4. 焊接工艺: 推荐使用回流焊,
本产品耐温260度, 8S



A1	QD	B12	QD
A4	YB5	B9	YB5
A5	CC1	B8	SB2
A6	DP1	B7	DB2
A7	DB1	B6	DP2
A8	SB1	B5	CC2
A9	YB6	B4	YB6
A12	QD	B1	QD
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.30	X.	±5.°
.X	±0.25	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	林属升	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-648K2027F30013
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭志富	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C 母座 16P立贴9.3高(脚距7.95)
日期 DATE	2019.11.23	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER
					A0