







RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE



一. 原材料:

1. 塑胶: UL 94V-0型LCP黑色
2. 端子: 0.15厚铜合金 C2680/C7025
3. 外壳: 不锈钢 201/304
4. 卡勾: 不锈钢 201/304

二. 电镀:

1. 端子: 半金亮锡1u"
2. 外壳: 镀镍

三. 机械性能:

插入力: 5~20N
拔出力: 寿命测试前8~20N,
寿命测试后5~20N
耐插拔: 500次/H, 10000 次
工作温度: 0℃~+50℃
储存温度: -20℃~60℃

四. 电气性能:

额定电流: C2680/3A; C7025/5A
接触阻抗: 寿命测试前40 m Max.
寿命测试后50 m Max
耐高压: 100V AC 1分钟 Min.
无击穿, 无电弧
绝缘阻抗: 100 M Min.

五. 环境性能:

环 保: 产品符合ROHS要求
盐雾测试: 温度35±2℃,
湿度: 95—98%;
PH值: 6.5—7.2,
镀金区48H, 镀镍区24H

4. 焊接工艺: 推荐使用回流焊,
本产品耐温260度, 8S

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X.	±5.°
.X	±0.25	.X	±2.°
.XX	±0.20	.XX	±1.°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	L-S-S	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-648K202AF30000
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座9.3立贴无弹有柱 四脚插板间距7.95 LCP黑胶24PIN
日期 DATE	2021-03-10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER
					A0