

RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

一. 原材料:

1. 塑胶:UL 94V-0型LCP黑色
2. 端子:0.15厚铜合金 C2680/C7025
3. 外壳:不锈钢 201/304
4. 卡勾:不锈钢 201/304

二. 电镀:

1. 端子:半金亮锡1u"
2. 外壳:镀镍

三. 机械性能:

插入力:5~20N
拔出力:寿命测试前8~20N,
寿命测试后5~20N
耐插拔:500次/H, 10000 次
工作温度:0℃~+50℃
储存温度:-20℃~60℃







四. 电气性能:

额定电流: C2680/3A;C7025/5A
接触阻抗:寿命测试前40 m Max.
寿命测试后50 m Max
耐高压:100V AC 1分钟 Min.
无击穿, 无电弧
绝缘阻抗:100 M Min.

五. 环境性能:

环 保: 产品符合ROHS要求
盐雾测试: 温度35±2℃,
湿度: 95—98%;
PH值: 6.5—7.2,
镀金区48H, 镀镍区24H

4. 焊接工艺: 推荐使用回流焊,
本产品耐温260度, 8S



A1	QW	B12	QW
A4	YWS	B5	YWS
A6	Q2	B6	S82
A8	DP1	B7	D82
A7	D81	B5	DP2
A9	S81	B6	C2
A9	YWS	B4	YWS
A12	QW	B1	QW
FIN	SIGNAL NAME	FIN	SIGNAL NAME

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X.	±5.°
.X	±0.25	.X	±2.°
.XX	±0.20	.XX	±1.°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	L-S-S	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-648K2027Y30003
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NAME	TYPE-C3.1母座10.5立插无弹有柱 四脚插板间距7.95 LCP黑胶16PIN
日期 DATE		核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER
					A0