




无印字面贴W27*T0.205黑色复合材(两端镭雕4mm)



S1 S2端冲型尺寸图

STRUCTURE (构造)

NO.	ITEM (项目)	SPECIFICATION (规格)	
1	INSULATION (胶膜)	印字膜:20706 (60μm)	
		白膜:105°C 60V (60μm)	
2	SUPPORTING TAPE (补强板)	225μm	Blue (蓝色)
3	CONDUCTOR (导体)	Thickness (厚度)	0.035 ±0.005
		Width (宽度)	0.3 ±0.03
4	CONDUCTOR (导体镀层)	PLATED (电镀)	镍Ni ≥40u"
		PLATED (电镀)	金Au 2-3u"

DIMENSION (尺寸)

No. of conductors (导体数目)	N	41	P
Pitch (间距)	P	0.5	±0.05
Span (总间距)	SP	20	±0.08
Width (总宽度)	W	26	±0.08
Margin (边缘宽度)	M	3.0	±0.07
Total length (总长度)	TL	(TL)	±3.0
Insert Thickness (插接端厚度)	T	0.32	±0.03
Surface Thickness (线身厚度)	ST	0.155	±0.03
Strip Length (裸铜长度)	S1	2.5	±0.5
	S2	2.5	±0.5
Supporting Tape Length (补强板长度)	B1	10.0	±2.0
	B2	10.0	±2.0

Material list (辅料清单)

NO.	ITEM (项目)	SPEC (规格)	QTY (数量)
1	连接器	0.5PH 41PIN组件	2PCS
2	复合材	黑色复合材W:22*T:0.205mm	1PCS

技术要求:

- 特性阻抗: $100 \pm 10 \Omega$
- 保存环境: 温度15~25°C 湿度: 30~50RH%
- 保质期: 镀金: 12个月 镀锡: 6个月
- 产品符合RoHS 2.0标准

DESIGN:		Xiaogang Hu			广东国连电子有限公司									
CHECK:		Ke Tian			GUANGDONG GUOLIAN ELECTRONICS CO., LTD									
APPROVED:		Youquan Xu			TITLE:									
DIM	TOL	DIM	TOL	FFC CABLE B型										
X.	±0.25			PART NO.		LVDS 0.5*41P*TL*B2.5/10-S-D-AU2								
X. X	±0.20	X°	±3.0°	REV. A										
X. XX	±0.15	X. X°								SCALE: N/A		UNIT: mm	SHEET: 1/1	
X. XXX		X. XX°												
		X. XXX												