










ABIDE BY ROHS



技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
2~16P
适用线规 Wire range :
AGW 32#~28#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
0.6~1.2 mm
额定电流 Current rating :
1.0A
额定电压 Rated voltage :
125V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥100MΩ
耐电压 Withstand voltage :
500V AC/minute
接触点材质 Contact Material
固定片: 磷铜 Phosphor copper
接触脚: 磷铜 Phosphor copper

线数	尺寸(mm)			
	A	B	C	D
2PIN	1.25	3.85	5.80	1.00
3PIN	2.50	5.10	7.05	1.75
4PIN	3.75	6.35	8.30	2.00
5PIN	5.00	7.60	9.55	3.26
6PIN	6.25	8.85	10.80	4.52
7PIN	7.50	10.10	12.05	4.50
8PIN	8.75	11.35	13.30	4.50
9PIN	10.0	12.60	14.55	4.50
10PIN	11.25	13.85	15.80	6.50
11PIN	12.50	15.10	17.05	6.50
12PIN	13.75	16.35	18.30	6.50
13PIN	15.00	17.60	19.55	6.50
14PIN	16.25	18.85	20.80	6.50
15PIN	17.50	20.10	22.05	6.50
16PIN	18.75	21.35	23.30	6.50

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.					
绘图 DRAWN		＞0～3：±0.15							
设计 DESIGN		＞3～10：±0.2		产品名称 TITLE	WAFER针座				
		＞10～30：±0.25							
		＞30：±0.3							
审核 CHECKED		图号 DRAWING NO	——	产品型号 MODEL	GH1.25卧贴-NA				
校准化 STANDARD		重量 WT.		产品编码 PART NO	ESWF-125GH-W-XX-A-A				
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ		比例 SCALE	:	页码 SHEET	1 OF 1

ECN NO.	A	REV	DATE.	NEW	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
				DESCRIPTION.			