




版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2021/06/03

序号	品名	材质
①	VH3.96立式WTB胶芯	LCP UL94V-0本色
②	VH3.96立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	VH3.96立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
④	VH3.96立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 本色/黑色

- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 温度范围: -25° C~85° C.
 3. 额定电压: 250V, AC DC.
 4. 额定电流: 7.0 A, AC DC.
 4. 接触电阻: ≤30mΩ Min
 5. 绝缘电阻: ≥1000MΩ.
 6. 耐压值: 1500V AC/minute

CKT	A	B	C	D	E
2	3.96	8.68	10.18	11.84	3.88
3	7.92	12.64	14.14	15.80	7.84
4	11.88	16.60	18.10	19.76	
5	15.84	20.56	22.06	23.72	
6	19.80	24.52	26.02	27.68	
7	23.76	28.48	29.98	31.64	
8	27.72	32.44	33.94	35.60	
9	31.68	36.40	37.90	39.56	
10	35.64	40.36	41.86	43.52	10.00
11	39.60	44.32	45.82	47.48	
12	43.56	48.28	49.78	51.44	
13	47.52	52.24	53.74	55.40	
14	51.48	56.20	57.70	59.36	
15	55.44	60.16	61.66	63.32	
16	59.40	64.12	65.62	67.28	

东莞市高钺达电子科技有限公司

品名 (TITLE)	VH3.96立式WTB业务图	制图 (DR)	LJ
料号 (DWG.NO)	9300-XXA3-TG	校对 (CHKD)	LJ
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	ZAJ
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
尺寸 (SIZE)	A4	版本 (REV)	A

一般公差 (TOLERANCE)
X. ±.50 XX ±.10
X. ±.20 XXX ±.05
ANGLES ±1°