







ABIDE BY ROHS



P.C.B LAYOUT TOP VIEW

技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
2~20P
适用线规 Wire range :
AGW 30#~24#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
0.8~1.6 mm
额定电流 Current rating :
2.0A
额定电压 Rated voltage :
250V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥1000MΩ
耐电压 Withstand voltage :
1000V AC/minute
接触点材质 Contact Material
固定片: 黄铜brass
Pin针: 黄铜brass

HY 立贴				HY 立贴			
	A	B	C		A	B	C
HY2.0LT-2A	2.0	7.90	4.80	HY2.0LT-12A	22.0	25.90	22.80
HY2.0LT-3A	4.0	9.90	6.80	HY2.0LT-13A	24.0	29.90	26.80
HY2.0LT-4A	6.0	11.90	8.80	HY2.0LT-14A	26.0	31.90	28.80
HY2.0LT-5A	8.0	13.90	10.80	HY2.0LT-15A	28.0	33.90	30.80
HY2.0LT-6A	10.0	15.90	12.80	HY2.0LT-16A	30.0	35.90	32.80
HY2.0LT-7A	12.0	17.90	14.80	HY2.0LT-17A	32.0	37.90	34.80
HY2.0LT-8A	14.0	19.90	16.80	HY2.0LT-18A	34.0	39.90	36.80
HY2.0LT-9A	16.0	21.90	18.80	HY2.0LT-19A	36.0	41.90	38.80
HY2.0LT-10A	18.0	23.90	20.80	HY2.0LT-20A	38.0	43.90	40.80

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		ES 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.					
绘图 DRAWN		>0~3: ±0.15		产品名称 TITLE	WAFER针座				
		>3~10: ±0.2							
设计 DESIGN		>10~30: ±0.25							
		>30: ±0.3							
审核 CHECKED		图号 DRAWING NO	——	产品型号 MODEL	HY2.0立贴-NA				
校准化 STANDARD		重量 WT.		产品编码 PART NO	ESWF-20HYX-L-XX-A-A				
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ		比例 SCALE	:	页码 SHEET	1 OF 1

ECN NO.	A	REV	DATE.	NEW	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.