





#### SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)  
PIN Brass Tin-plated



| Circuit | Part NO.                     | Dimensions mm |       |
|---------|------------------------------|---------------|-------|
|         |                              | A             | B     |
| 2       | HC-VH-2A2W-05                | 3.96          | 7.92  |
| 3       | HC-VH-3A2W-05/ HC-VH-3A3W-05 | 7.92          | 11.88 |
| 4       | HC-VH-4A4W-05                | 11.88         | 15.84 |
| 5       | HC-VH-5A5W-05                | 15.84         | 19.80 |
| 6       | HC-VH-6A6W-05                | 19.80         | 23.76 |
| 7       | HC-VH-7A7W-05                | 23.76         | 27.72 |
| 8       | HC-VH-8A8W-05                | 27.72         | 31.68 |
| 9       | HC-VH-9A9W-05                | 31.68         | 35.64 |
| 10      | HC-VH-10A10W-05              | 35.64         | 39.60 |
| 11      | HC-VH-11A11W-05              | 39.60         | 43.56 |
| 12      | HC-VH-12A12W-05              | 43.56         | 47.52 |
| 13      | HC-VH-13A13W-05              | 47.52         | 51.48 |
| 14      | HC-VH-14A14W-05              | 51.48         | 55.44 |
| 15      | HC-VH-15A15W-05              | 55.44         | 59.40 |

#### Ordering Information

HC-VH - N \* N - \* - Q\* - 05

Pin Type Pin Colour 缺Pin序号

Y-蓝色  
A-直针  
AW-弯针  
AW-定位弯针

默认-本色  
R-红色  
L-蓝色  
B-黑色  
V-黄色  
P-白色  
Q-绿色  
W-棕色



|           |                        |                   |                   |       |                  |                                                          |                 |             |     |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|           |                        |                   | GENERAL TOLERANCE |       | 制图<br>DRAWING    | 深圳市华灿天禄电子有限公司<br>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD |                 |             |     |
|           |                        |                   | DIM               | TOL   | 审核<br>CHECK      | 产品名称<br>TITLE                                            | VH (3.96)单排 平弯针 | 版本<br>REV.  | A   |
|           |                        |                   | X.X               | ±0.30 | 批准<br>APPROVAL   | 产品料号<br>PART NO.                                         | HC-VH-NANW-05   | 单位<br>UNITS | mm  |
|           |                        |                   | X.XX              | ±0.20 | 比例<br>SCALE      | 材料<br>MATERIAL                                           |                 | 页次<br>SHEET | 1/1 |
|           |                        |                   | X.XXX             | ±0.10 | 投影<br>Projection |                                                          |                 |             |     |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日期<br>MODIFY DATE | Angle             | ±3.0° |                  |                                                          |                 |             |     |