




ABIDE BY ROHS

技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
5~20P
适用线规 Wire range :
AGW 28#~22#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
1.6 mm
额定电流 Current rating :
3.0A
额定电压 Rated voltage :
250V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥1000MΩ
耐电压 Withstand voltage :
1000V AC/minute
接触点材质Contact Material
固定片: 黄铜brass
Pin针: 黄铜brass




P. C. B LAYOUT TOP VIEW

XH2.5卧贴	A	B	C	XH2.5卧贴	A	B	C
XH2.5WT-5A	10.00	15.00	13.55	XH2.5WT-13A	30.00	35.00	33.55
XH2.5WT-6A	12.50	17.50	16.05	XH2.5WT-14A	32.50	37.50	36.05
XH2.5WT-7A	15.00	20.00	18.55	XH2.5WT-15A	35.00	40.00	38.55
XH2.5WT-8A	17.50	22.50	21.05	XH2.5WT-16A	37.50	42.50	41.05
XH2.5WT-9A	20.00	25.00	23.55	XH2.5WT-17A	40.00	45.00	43.55
XH2.5WT-10A	22.50	27.50	26.05	XH2.5WT-18A	42.50	47.50	46.05
XH2.5WT-11A	25.00	30.00	28.55	XH2.5WT-19A	45.00	50.00	48.55
XH2.5WT-12A	27.50	32.50	31.05	XH2.5WT-20A	47.50	52.50	51.05



单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE	 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.	
绘图 DRAWN		>0~3: ±0.15		
设计 DESIGN		>3~10: ±0.2	产品名称 TITLE	
审核 CHECKED		>10~30: ±0.25	WAFER针座	
图号 DRAWING NO		>30: ±0.3	产品型号 MODEL	
校准化 STANDARD		重量 WT.	XH2.5卧贴-NA	
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION	产品编码 PART NO	
			ESWF-25XHX-W-XX-A-A	
				比例 SCALE
			:	页码 SHEET
				1 OF 1

ECN NO.	A	REV	DATE.	NEW	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
				DESCRIPTION.			

ABIDE BY ROHS




P.C.B LAYOUT TOP VIEW




技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
2P
适用线规 Wire range :
AGW 28#~22#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
1.6 mm
额定电流 Current rating :
3.0A
额定电压 Rated voltage :
250V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥1000MΩ
耐电压 Withstand voltage :
1000V AC/minute
接触点材质Contact Material
固定片: 黄铜brass
Pin针: 黄铜brass

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		ES 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.	
绘图 DRAWN		＞0～3：±0.15		产品名称 TITLE	WAFER针座
		＞3～10：±0.2			
设计 DESIGN		＞10～30：±0.25			
		＞30：±0.3			
审核 CHECKED		图号 DRAWING NO	——	产品型号 MODEL	XH2.5卧贴-2A
校准化 STANDARD		重量 WT.		产品编码 PART NO	ESWF-25XHX-W-2X-A-A
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ	 比例 SCALE : 页码 SHEET 1 OF 1


ABIDE BY ROHS



技术参数:
Technical parameters:






线数 Poles :
3P
适用线规 Wire range :
AGW 28#~22#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
1.6 mm
额定电流 Current rating :
3.0A
额定电压 Rated voltage :
250V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥1000MΩ
耐电压 Withstand voltage :
1000V AC/minute
接触点材质 Contact Material
固定片: 黄铜brass
Pin针: 黄铜brass

P C B LAYOUT TOP VIEW



单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE	ES 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.			
绘图 DRAWN		>0~3: ±0.15	产品名称 TITLE	WAFFER针座		
设计 DESIGN		>3~10: ±0.2				
审核 CHECKED		>10~30: ±0.25				
图号 DRAWING NO		>30: ±0.3	产品型号 MODEL	XH2.5卧贴-3A		
校准化 STANDARD		重量 WT.	产品编码 PART NO	ESWF-25XHX-W-3X-A-A		
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION	视角 PROJ	比例 SCALE	: 页码 SHEET	1 OF 1


ABIDE BY ROHS



P.C.B LAYOUT TOP VIEW

技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
4P
适用线规 Wire range :
AGW 28#~22#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
1.6 mm
额定电流 Current rating :
3.0A
额定电压 Rated voltage :
250V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥1000MΩ
耐电压 Withstand voltage :
1000V AC/minute
接触点材质Contact Material
固定片: 黄铜brass
Pin针: 黄铜brass

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		ES 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.					
绘图 DRAWN		>0~3: ±0.15		产品名称 TITLE	WAFER针座				
设计 DESIGN		>3~10: ±0.2							
审核 CHECKED		>10~30: ±0.25							
		>30: ±0.3		产品型号 MODEL	XH2.5卧贴-4A				
校准化 STANDARD		重量 WT.		产品编码 PART NO	ESWF-25XHX-W-4X-A-A				
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ		比例 SCALE	:	页码 SHEET	1 OF 1