



ABIDE BY ROHS

技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
2~20P
适用线规 Wire range :
AGW 32#~28#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
0.6~1.2 mm
额定电流 Current rating :
1.0A
额定电压 Rated voltage :
50V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥100MΩ
耐电压 Withstand voltage :
500V AC/minute
接触点材质Contact Material
固定片: 磷铜Phosphor copper
接触脚: 磷铜Phosphor copper




					SH1.0贴片	A	B	C	D
SH1.0贴片	A	B	C	D	SH1.0WT-11A	10.00	12.50	13.30	11.60
SH1.0WT-2A	1.00	3.50	4.30	2.60	SH1.0WT-12A	11.00	13.50	14.30	12.60
SH1.0WT-3A	2.00	4.50	5.30	3.60	SH1.0WT-13A	12.00	14.50	15.30	13.60
SH1.0WT-4A	3.00	5.50	6.30	4.60	SH1.0WT-14A	13.00	15.50	16.30	14.60
SH1.0WT-5A	4.00	6.50	7.30	5.60	SH1.0WT-15A	14.00	16.50	17.30	15.60
SH1.0WT-6A	5.00	7.50	8.30	6.60	SH1.0WT-16A	15.00	17.50	18.30	16.60
SH1.0WT-7A	6.00	8.50	9.30	7.60	SH1.0WT-17A	16.00	18.50	19.30	17.60
SH1.0WT-8A	7.00	9.50	10.30	8.60	SH1.0WT-18A	17.00	19.50	20.30	18.60
SH1.0WT-9A	8.00	10.50	11.30	9.60	SH1.0WT-19A	18.00	20.50	21.30	19.60
SH1.0WT-10A	9.00	11.50	12.30	10.60	SH1.0WT-20A	19.00	21.50	22.30	20.60

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		ES 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.					
绘 图 DRAWN		>0~3: ±0.15							
设 计 DESIGN		>3~10: ±0.2		产品名称 TITLE	WAFER针座				
		>10~30: ±0.25							
审 核 CHECKED		图号 DRAWING NO	——	产品型号 MODEL	SH1.0卧贴-NA				
校 准 化 STANDARD		重 量 WT.		产品编码 PART NO	ESWF-10SHX-W-XX-A-A				
批 准 APPROVALS		产 地 PRODUCTION		视 角 PROJ		比 例 SCALE	:	页 码 SHEET	1 OF 1


3.05±0.15

0.9



A


1.15 1 0.6



P. C. B LAYOUT TOP VIEW


C

D



B

0.2



ECN NO.	A	REV	DATE.	NEW	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	---	-----	-------	-----	--------------	---------	--------	--------

5

4

3

2

1