




版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2021/06/03

序号	品名	材质
①	VH3. 96卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0本色
②	VH3. 96卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	VH3. 96卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
 2. 温度范围: -25° C~85° C.
 3. 额定电压: 250V, AC DC.
 4. 额定电流: 7.0 A, AC DC.
 5. 接触电阻: ≤30mΩ Min,
 6. 绝缘电阻: ≥1000MΩ.
 7. 耐压值: 1500V AC/minute.

CKT	A	B	C	D	E
2	3.96	8.68	10.61	11.88	3.88
3	7.92	12.64	14.57	15.84	7.84
4	11.88	16.60	18.53	19.80	
5	15.84	20.56	22.49	23.76	
6	19.80	24.52	26.45	27.72	
7	23.76	28.48	30.41	31.68	
8	27.72	32.44	34.37	35.64	
9	31.68	36.40	38.33	39.60	
10	35.64	40.36	42.29	43.56	10.00
11	39.60	44.32	46.25	47.52	
12	43.56	48.28	50.21	51.48	
13	47.52	52.24	54.17	55.44	
14	51.48	56.20	58.13	59.40	
15	55.44	60.16	62.09	63.36	
16	59.40	64.12	66.05	67.32	

东莞市高钺达电子科技有限公司

品名 (TITLE)	VH3. 96卧式WTB业务图	制图 (DR)	LJ
料号 (DWG.NO)	9300-XXA4-TG	校对 (CHKD)	LJ
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	ZAI
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
		SIZE	A4
		REV	A

一般公差 (TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

适用线路板 (厚度: 0.8mm~1.6mm)