









ABIDE BY ROHS



P.C.B LAYOUT TOP VIEW

技术参数:  
Technical parameters:

线数 Poles :  
2~16P  
适用线规 Wire range :  
AGW 32#~28#  
温度范围 Temperature range :  
-25℃~+85℃  
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:  
0.6~1.2 mm  
额定电流 Current rating :  
1.0A  
额定电压 Rated voltage :  
125V DC/AC  
接触电阻 Contact resistance :  
≤20mΩ  
绝缘电阻 Insulation resistance :  
≥100MΩ  
耐电压 Withstand voltage :  
500V AC/minute  
接触点材质 Contact Material  
固定片: 磷铜 Phosphor copper  
接触脚: 磷铜 Phosphor copper

| 线数    | 尺寸(mm) |       |       |      |
|-------|--------|-------|-------|------|
|       | A      | B     | C     | D    |
| 2PIN  | 1.25   | 3.85  | 5.80  | 1.00 |
| 3PIN  | 2.50   | 5.10  | 7.05  | 1.75 |
| 4PIN  | 3.75   | 6.35  | 8.30  | 2.00 |
| 5PIN  | 5.00   | 7.60  | 9.55  | 3.26 |
| 6PIN  | 6.25   | 8.85  | 10.80 | 4.52 |
| 7PIN  | 7.50   | 10.10 | 12.05 | 4.50 |
| 8PIN  | 8.75   | 11.35 | 13.30 | 4.50 |
| 9PIN  | 10.0   | 12.60 | 14.55 | 4.50 |
| 10PIN | 11.25  | 13.85 | 15.80 | 6.50 |
| 11PIN | 12.50  | 15.10 | 17.05 | 6.50 |
| 12PIN | 13.75  | 16.35 | 18.30 | 6.50 |
| 13PIN | 15.00  | 17.60 | 19.55 | 6.50 |
| 14PIN | 16.25  | 18.85 | 20.80 | 6.50 |
| 15PIN | 17.50  | 20.10 | 22.05 | 6.50 |
| 16PIN | 18.75  | 21.35 | 23.30 | 6.50 |

|                 |    |                       |    |                                                                               |                                                                                       |             |   |             |        |
|-----------------|----|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|--------|
| 单位<br>UNIT      | mm | 一般公差<br>TOLERANCE ARE |    | <div><div>ES</div>浙江恩盛电子有限公司<br/>Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.</div> |                                                                                       |             |   |             |        |
| 绘图<br>DRAWN     |    | ＞0~3: ±0.15           |    | 产品名称<br>TITLE                                                                 | WAFER针座                                                                               |             |   |             |        |
| 设计<br>DESIGN    |    | ＞3~10: ±0.2           |    |                                                                               |                                                                                       |             |   |             |        |
|                 |    | ＞10~30: ±0.25         |    |                                                                               |                                                                                       |             |   |             |        |
| 审核<br>CHECKED   |    | 图号<br>DRAWING NO      | —— | 产品型号<br>MODEL                                                                 | GH1.25立贴-NA                                                                           |             |   |             |        |
| 校准化<br>STANDARD |    | 重量<br>WT.             |    | 产品编码<br>PART NO                                                               | ESWF-125GH-L-XX-A-A                                                                   |             |   |             |        |
| 批准<br>APPROVALS |    | 产地<br>PRODUCTION      |    | 视角<br>PROJ                                                                    |  | 比例<br>SCALE | : | 页码<br>SHEET | 1 OF 1 |

| ECN NO. | A | NEW | DESCRIPTION. | CHANGE. | CHECK. | APPRO. |
|---------|---|-----|--------------|---------|--------|--------|
|         |   |     |              |         |        |        |