








ABIDE BY ROHS

技术参数:
Technical parameters:


线数 Poles :
2~20P
适用线规 Wire range :
AGW 32#~26#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
0.6~1.2 mm
额定电流 Current rating :
1.0A
额定电压 Rated voltage :
100V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥500MΩ
耐电压 Withstand voltage :
500V AC/minute
接触点材质 Contact Material
固定片: 黄铜brass
Pin针: 黄铜brass



P.C.B LAYOUT TOP VIEW



		ZH1.5立贴	A-(mm)	B-(mm)
ZH1.5立贴	A-(mm)	B-(mm)	ZH1.5LT-11A	15.00mm 19.50mm
ZH1.5LT-2A	1.50mm	6.00mm	ZH1.5LT-12A	16.50mm 21.00mm
ZH1.5LT-3A	3.00mm	7.50mm	ZH1.5LT-13A	18.00mm 22.50mm
ZH1.5LT-4A	4.50mm	9.00mm	ZH1.5LT-14A	19.50mm 24.00mm
ZH1.5LT-5A	6.00mm	10.50mm	ZH1.5LT-15A	21.00mm 25.50mm
ZH1.5LT-6A	7.50mm	12.00mm	ZH1.5LT-16A	22.50mm 27.00mm
ZH1.5LT-7A	9.00mm	13.50mm	ZH1.5LT-17A	24.00mm 28.50mm
ZH1.5LT-8A	10.50mm	15.00mm	ZH1.5LT-18A	25.50mm 30.00mm
ZH1.5LT-9A	12.00mm	16.50mm	ZH1.5LT-19A	27.00mm 31.50mm
ZH1.5LT-10A	13.50mm	18.00mm	ZH1.5LT-20A	28.50mm 33.00mm

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		ES 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.	
绘图 DRAWN		>0~3: ±0.15		产品名称 TITLE	WAFER针座
		>3~10: ±0.2			
设计 DESIGN		>10~30: ±0.25			
		>30: ±0.3			
审核 CHECKED		图号 DRAWING NO	——	产品型号 MODEL	ZH1.5立贴-NA
校准化 STANDARD		重量 WT.		产品编码 PART NO	ESWF-15ZHX-L-XX-A-A
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ	 比例 SCALE : 页码 SHEET 1 OF 1

ECN NO.	A	DATE.	NEW DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
5						