






ABIDE BY ROHS

2A-8A壁厚0.5
9A-20A壁厚0.9



P.C.B LAYOUT TOP VIEW

技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
2~20P
适用线规 Wire range :
AGW 30#~24#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
0.8~1.6 mm
额定电流 Current rating :
2.0A
额定电压 Rated voltage :
100V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥1000MΩ
耐电压 Withstand voltage :
800V AC/minute
接触点材质Contact Material
固定片: 黄铜brass
Pin针: 黄铜brass

PH2.0WT	A	B	C	PH2.0WT	A	B	C
PH2.0WT-2A	2.0	7.90	4.80	PH2.0WT-11A	20.0	25.90	22.80
PH2.0WT-3A	4.0	9.90	6.80	PH2.0WT-12A	22.0	27.90	24.80
PH2.0WT-4A	6.0	11.90	8.80	PH2.0WT-13A	24.0	29.90	26.80
PH2.0WT-5A	8.0	13.90	10.80	PH2.0WT-14A	26.0	31.90	28.80
PH2.0WT-6A	10.0	15.90	12.80	PH2.0WT-15A	28.0	33.90	30.80
PH2.0WT-7A	12.0	17.90	14.80	PH2.0WT-16A	30.0	35.90	32.80
PH2.0WT-8A	14.0	19.90	16.80	PH2.0WT-17A	32.0	37.90	34.80
PH2.0WT-9A	16.0	21.90	18.80	PH2.0WT-18A	34.0	39.90	36.80
PH2.0WT-10A	18.0	23.90	20.80	PH2.0WT-19A	36.0	41.90	38.80
				PH2.0WT-20A	38.0	43.90	40.80

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE	浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.			
绘图 DRAWN		>0~3: ±0.15	产品名称 TITLE			
设计 DESIGN		>3~10: ±0.2				
		>10~30: ±0.25	产品型号 MODEL			
审核 CHECKED		>30: ±0.3				
校准化 STANDARD		重量 WT.	产品编码 PART NO	ESWF-20PHB-W-XX-A-A		
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION	视角 PROJ	比例 SCALE	页码 SHEET	1 OF 1

ECN NO.	REV	DATE.	NEW DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	-----	-------	---------------------	---------	--------	--------