



Circuit Diagram

NOTE:

- 1.Rating1:DC12V 3A
Rating2:48V DC/125V AC/250V AC 0.1A
- 2.Operating froce:130gf MAX
- 3.Electric Life:100,000
- 4.Mechanical Life:500,000
- 5.Ingress protection:IP67

⑦	Shrapnel	—	1	Brass	Plating silver	—
⑥	Contact	—	1	Ag	—	—
⑤	Sealed Circle	—	1	Silicone Rubber	—	—
④	Terminal	—	3	Brass(0.50t)	Plating silver	—
③	Plunger	—	1	POM	Black	—
②	Case	—	1	PA	Black	—
①	Cover	—	1	PA	Black	—
ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK

APPROVALS

DATE

DRAWN

LIUCAN

2022.7.22

CHECKED

APPROVALS

TITLE:

MICRO SWITCHS

PART NO.

K9-2831N-OHDN

TOLERANCES ARE

30~以上	±0.30
10~30	±0.20
5~10	±0.15
~ 5	±0.10

ANGLE

UNIT: mm

SCALE: 1:1

PROJ:

DRAWING NO.

SHEET 1 OF 1

NEW

DESCRIPTION.

CHANGE.

CHECK.

APPRO.

ECN NO.

REV.


DATE.

K9-283□选型表

K9-2831N-1SDN-1A

开关系列	名称
K9	防水微动开关

编码	线材长度L	编码	线材长度L
0	无线材省略	C	250mm
A	150mm	D	300mm
B	200mm	其它	...

编码	图示	产品规格
3		C型 15.2*6.4*9.75(帽型导芯)

流水号	电线规格	流水号	电线规格
0	无线材省略	5	0.14mm2*6C
1	UL1007 22AWG美标	6	UL1007 24AWG美标
2	AVSS0.3日标	7	特氟龙24AWG
3	AVSS0.5日标	8	VW-1 1015 20AWG
4	UL1007 20AWG美标	9	UL2468 24AWG VW-1 80℃


编码	额定负载
1	3A 12V DC
	0.1A 125/250V AC
	0.1A 48V DC
2	10(1.5)A 250V AC

编码	手柄类型
N	无手柄














































编码	触点类型
D	常开/常闭 SPDT
B	常开 SPST-NO
C	常闭 SPST-NC










编码	图示	定位类型
N		无定位柱
R		右侧双定位柱
L		左侧双定位柱
D		两侧双定位柱
Q		其它

编码	定位柱长度L
0	无定位柱
1	1.5MM
2	2.0MM
3	2.5MM
4	3.0MM
5	3.5MM
6	5.0MM
7	1.3MM

编码	端子类型	编码	端子类型
S		T	
H		E	
B		W	
P		X	
K			
M		Y	
L			
R			

C型 选型表

端子类型 定位柱类型		S型	H型	B型	P型	K型	M型	L型	R型	T型	其他/Other
		 S型	 H型	 B型	 P型	 X5型	 X6型	 L型	 R型	 T型	其他/Other
N											
R											
L											
D											
备注：定位柱长度"L"通常为1.5MM、2.0MM、2.5MM、3.0MM、3.5MM、5.0MM,也可根据客户需求定制长度											

端子类型 触点类型	W	X	Y
D 常开/常闭			
B 常开			
C 常闭			

手柄类型（C型无手柄）