





Recommended P.C.B Layout

技术说明:

1. 材质: 黄铜, $T=0.80MM$
2. 表面处理: 镀镍
3. 表面无打点折痕批锋等
4. 适用于10x38mm 保险丝管
5. 额定电流: 30A
6. 未注公差按14级标准执行
7. 电镀后:
 - 1) 表面光泽无斑点;
 - 2) 镀层结合牢固无发泡现象;
 - 3) 盐雾试验48小时后无氧化不良。

APPROVALS				DATE	DEALON 德之隆® ELECTRONICS CO.,LTD			
DRAWN	G.M.Chen	2015/5/22	TITLE:		FUSE HOLDER			
CHECKED			PART NO.		BX1038-08			
APPROVALS			UNIT: mm		SCALE: 1:1			
TOLERANCES ARE			30~125 ±0.30	±0.30	ANGLE	±2°	DRAWING NO.	
			10~30 ±0.20	±0.20			SHEET 1 OF 1	
			5~10 ±0.13	±0.13			PROJ. 1	
			~ 5 ±0.10	±0.10				
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.		CHANGE.	CHECK.	APPRO.	
	A		NEW					